

**DC.T 11T302, Gatunek: CA025P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260385 CA025P
GTIN	4960664878680
Klasa artykułu	25E

Opis**Opis techniczny**

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,4 mm
Gatunek	CA025P
tolerancja	M
Łamacz wiórów	HQ
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 330 m/min
głębokość skrawania a_p	0,5 - 1,5 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Materiał ostrza	HM

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070204
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia