

**DCMT 070204, Gatunek: CA025P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260483 CA025P
GTIN	4960664878604
Klasa artykułu	25E

Opis

DCMT 070204 CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: GK

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 3 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 330 m/min**Opis techniczny**

promień naroża	0,4 mm
Łamacz wiórów	GK
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
liczba wymian/ostrzy	2
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,5 - 3 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT070204
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 330 m/min
tolerancja	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Gatunek	CA025P
Materiał ostrza	HM
powłoka	powlekane
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia