

**Przedłużki gwintowników i z chłodzeniem wewnętrznym, Typ: 9L****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 338435 9L     |
| GTIN             | 4067263110422 |
| Klasa artykułu   | 32H           |

**Opis****Wykonanie:**

- Wersja długa lub bardzo długa.
- Przedni kraniec przedłużki ma kształt tulejki zaciskowej. Zaciśnięcie gwintownika w tulejce następuje przez ręczne dokręcenie radełkowanej nakrętki mocującej.
- Moment obrotowy jest przenoszony przez czworokąt.
- Tylny koniec przedłużki odpowiada wymaganiom DIN, dzięki czemu przedłużkę można umieszczać we wkładkach szybkowymiennych do gwintowników albo w tulejkach zaciskowych ER do gwintowników z czworokątem.

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

**Zastosowanie:**

Do gwintowania w niedostępnych miejscach, jak np. w nisko położonych wnękach, odsadzeniach, kolidujących krawędziach przyrządów, szczególnie głęboko położonych gwintach wewnętrznych albo bezpośrednio w ściankach odlewów.

**wskazówka:**

Opcjonalne tulejki zaciskowe 6-kątne do mocowania gwintownika dostępne na zamówienie.

**Opis techniczny**

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| przedłużka K <sub>2</sub>                          | 9 mm   |
| przedłużka L <sub>2</sub>                          | 90 mm  |
| dla długości mocowania l <sub>1</sub>              | 36 mm  |
| dla nominalnej Ø gwintu d <sub>1</sub> DIN 374/376 | M14    |
| Przedłużka Ø D <sub>3</sub>                        | 11 mm  |
| przedłużka L <sub>3</sub>                          | 230 mm |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| dla Ø chwytu gwintu $d_2$ | 11 mm      |
| Ø przedłużki $D_4$        | 18 mm      |
| dla czworokąta $K_1$      | 9 mm       |
| chłodzenie wewnętrzne     | tak        |
| Rodzaj produktu           | Przedłużka |