



Szczypce ze zwężonymi końcami dla elektroników, odgięte o 45°, długość całkowita: 145mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	727193 145
GTIN	4003773039396
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Powierzchnia lustrzana, stąd brak zakłóceń w układzie spowodowanych przez łuszczenie się części chromowanych. Precyzyjny przegub przetykowy. Podwójna sprężyna o małym tarciu zapewnia łagodne i płynne otwieranie. Gładko oszlifowane powierzchnie chwytowe. Starannie usunięte zadziory z krawędzi.

Uchwyty z nakładką z kilku rodzajów materiału.

Zastosowanie:

Do precyzyjnych prac montażowych, np. w elektronice lub mikromechanice.

Norma:

DIN ISO 9655

Materiał:

Stal do łożysk kulkowych, hartowana w oleju.

wskazówka:

Inne wersje dostępne na zamówienie.

Opis techniczny

długość całkowita	145 mm
długość szczęk	35 mm
szerokość główki	12 mm
kształt szczęk	ostro zakończone, odgięte o 45°

norma	DIN ISO 9655
wykonanie szczęk	wewnątrz gładko szlifowany
Uchwyt	Tulejka wielokomponentowa
materiał	Stal na łożyska kulkowe
powierzchnia	polerowane na wysoki połysk
ze sprężyną rozwierającą	tak
Rodzaj produktu	Szczypce płaskie, półokrągłe