

**DC.T 11T302, Gatunek: PDL010****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260385 PDL010
GTIN	4960664882519
Klasa artykułu	25E

Opis**Opis techniczny**

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCGT11T302
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
tolerancja	G
liczba wymian/ostrzy	2
promień naroża	0,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 400 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	AP
głębokość skrawania a_p	0,1 - 1 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Gatunek	PDL010

Zastosowanie główne	N
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia