

**TNMG 160408, Gatunek: PDL010****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251583 PDL010
GTIN	4960664848645
Klasa artykułu	25E

Opis**Opis techniczny**

Gatunek	PDL010
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
głębokość skrawania a_p	1 - 3,5 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160408
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	200 - 600 m/min
Łamacz wiórów	AH
promień naroża	0,8 mm
Zastosowanie główne	N
Materiał ostrza	HM
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	6
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

Rodzaj produktu

Wymienna płytko
skrawająca do toczenia