

**TNMG 160404, Gatunek: PDL010****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251582 PDL010
GTIN	4960664848638
Klasa artykułu	25E

Opis**Opis techniczny**

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160404
promień naroża	0,4 mm
Materiał ostrza	HM
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	200 - 600 m/min
liczba wymian/ostrzy	6
głębokość skrawania a_p	1 - 3,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Łamacz wiórów	AH
Gatunek	PDL010
Zastosowanie główne	N

Rodzaj produktu

Wymienna płytko
skrawająca do toczenia