


**Płytki skrawająca KOMET® Unisix®, BK6115, oznaczenie typu W29: 50-000****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236860 50-000
GTIN	
Klasa artykułu	24T

Opis**Pasuje do:**

nr 236685; 236686

wskazówka:**Podane wartości eksploatacyjne odnoszą się do KUB Trigon®.**

nie stosować na ostrzach wewnętrznych wiertła!

Opis techniczny

Nazwa	50-000
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,2 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX 100504
Gatunek	BK6115
typ	żeliwo szare (sferoidalne); ST900
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	Wiercenie

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	300 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	250 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	200 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo	80 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	200 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się		