


**WN.G 080404, Gatunek: PDL010**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	252112 PDL010
GTIN	4960664848577
Klasa artykułu	25E

Opis

Opis techniczny

Zastosowanie główne	N
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	200 - 600 m/min
promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania a_p	1 - 3,5 mm
Łamacz wiórów	AH
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Gatunek	PDL010
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
tolerancja	G
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080404
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne

liczba wymian/ostrzy	6
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia