

**melabo****Szlifierka dwutarczowa 400 V, typ: DSD200P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	077541 DSD200P
GTIN	4061792226043
Klasa artykułu	03D

**Opis****Wykonanie:**

Szlifierka dwutarczowa do szlifowania, ostrzenia, usuwania zadziorów oraz – w przypadku użycia szczotki drucianej – również do odrdzewiania stali i metali. Wbudowana lampa LED optymalnie oświetla obszar roboczy. Maksymalny spokój pracy i wysoka trwałość tarcz możliwe dzięki kołnierzom montażowym wysokiej jakości.

- **Podpory obrabianych przedmiotów regulowane bez użycia narzędzi.**
- **Szlifierka dwutarczowa o dużym momencie obrotowym z silnikiem trójfazowym nadaje się do dużych obciążeń.**
- **Obustronne przyłącze odsysania, odpowiednie do typowych złączek przyłączeniowych.**
- **Duża, odchylana podstawka narzędziową z praktycznym rowkiem V do ostrzenia igieł spawalniczych.**
- **Do szlifowania, ostrzenia, usuwania zadziorów i odrdzewiania stali i metali.**
- **Nadaje się do stosowania okrągłych szczotek z drutu stalowego do odrdzewiania.**
- **Wbudowana lampa LED zapewnia optymalne oświetlenie obszaru roboczego.**
- **Bezobsługowy silnik indukcyjny o niskim poziomie hałasu i wibracji.**
- **Maksymalny spokój pracy i wysoka trwałość tarcz dzięki kołnierzom montażowym wysokiej jakości.**
- **Ochrona przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu po przerwie w dostawie energii elektrycznej.**

**w dostawie::**

Zawiera standardowe tarcze szlifierskie korundowe 36 P i 60 N, szybki z ochroną przeciwiwiskrową, podporę obrabianego przedmiotu i klucze 6-kątne.

**wskazówka:**

Pasujące ściernice zob. od nr 596100 i nr 568733.

## Opis techniczny

pobór mocy	750 W
Ø H otworu ściernicy	32 mm
masa	17,8 kg
szerokość ściernicy T	25 mm
maksymalna prędkość obrotowa	2980 min <sup>-1</sup>
oznaczenie producenta	DSD 200 Plus
Ø D ściernicy	200 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
długość przewodu	1,8 m
moc znamionowa	400 V