


**SOMT....20ER-GM, PR1810, Typ: 14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	222075 14
GTIN	4960664026944
Klasa artykułu	25A

Opis**Wykonanie:**

4-ostrzowa płytko skrawająca z wypukłymi krawędziami skrawającymi, które zapewniają małe siły skrawania.

Zastosowanie:

geometria GM jest 1. wyborem przy obróbce ogólnego rodzaju.

wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3 \times D$.

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,5–2 mm
wielkość płytek skrawających	14
Promień programowany przy $a_{p,max}$	3,5 mm
grubość płytki E	5,56 mm
typ	GG
promień naroża	2 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOMT140520-ER-GM
Gatunek	PR1810
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	180 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłączy	nadaje się		