



Płytki skrawające frezowe SPMT 1806 EDSR-NB3T, do frezów do planowania / kątowych, PR1810



Dane zamówienia

Numer katalogowy	224031 GG
GTIN	4960664027606
Klasa artykułu	25A

Opis

Wykonanie:

Specjalna geometria płytek skrawających zapewnia mniejsze siły skrawania i lepsze łamanie wióra. Wszystkie typy z **ostrzami Wiper**, umożliwiającymi stosowanie wysokich posuwów.

Zastosowanie:

NB2T / NB3T: zwłaszcza do **skrawania precyzyjnego**, wysokiej wydajności skrawania i dużych posuwów.

wskazówka:

głowice są uzbrajane naprzemiennie jednakową liczbą płytek skrawających typu NB2 i NB3. Zwracać uwagę na wskazówki dotyczące przyporządkowania, umieszczone na korpusie. Zalecana wartość dla $a_e = 1 \times D$.

Opis techniczny

typ	GG
promień naroża	1,2 mm
grubość płytki E	6,35 mm

Karta danych

posuw f_z na ząb	0,06-0,25 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SPMT 1806 EDSR-NB3T
Gatunek	PR1810
Materiał ostrza	HM
zastosowanie	zgrubne
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	180 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		