

**BDMT 11T308 ER-N3, PR1810, Typ: GG****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227483 GG
GTIN	4960664026425
Klasa artykułu	25A

Opis**wskazówka:**

Frezy są uzbrajane naprzemiennie w jednakową liczbę płytek skrawających typu N2 i N3. Prosimy zwracać uwagę na wskazówki dotyczące przyporządkowania, umieszczone na korpusie.
Zalecana wartość dla $a_e = 0,3 \times D$.

Opis techniczny

promień naroża	0,8 mm
Gatunek	PR1810
posuw f_z na ząb	0,09–0,2 mm
typ	GG
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	BDMT 11T308 ER-N3
Gatunek	PR1810
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	180 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłączy	nadaje się		