

RIHETEC

Dysza chłodziwa SmartKD ze złączem kulowym, Typ x długość rury: 14X70**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319478 14X70
GTIN	
Klasa artykułu	33C

Opis**Wykonanie:**

Do specjalnego chłodzenia i smarowania lub odprowadzania wiórów.

Kulka ze stali nierdzewnej w połączeniu z elastyczną rurą kompozytową. Mocowanie przewodu za pomocą nakrętki złączkowej.

Dysza chłodziwa CNC z rurką – SmartKD przyspiesza przezbrajanie i zapewnia optymalne chłodzenie krawędzi skrawającej narzędzia. SmartKD pasuje do wielu uchwytów VDI i BMT różnych niemieckich i zagranicznych producentów. Nadaje się do ciśnień od 6 do 10 bar.

Zalety:

- **Szybki i łatwy montaż.**
- **Kulka ze stali nierdzewnej.**
- **Elastyczna rurka wymienna.**
- **Dokładny i mocny strumień chłodziwa.**

Zastosowanie:

Włożyć dyszę płynu chłodzącego w otwór doprowadzający chłodziwo, a następnie wyrównać rurę do krawędzi ostrza.

wskazówka:

Odpowiednie adaptery gwintowane i przedłużki można znaleźć pod numerem 319476 lub 319477.

Opis techniczny

wersja	z końcówką sferyczną
długość dyszy	70 mm
Ø kulki	14 mm
typ	SmartKD

Ø prześwitu rury	4 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Dysza chłodziwa