




Głowice frezarskie jeżowe 90° MECH17, z otworem, Ø D / Zef.: 100/6 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	227655 100/6
GTIN	4960664579303
Klasa artykułu	250

Opis

Wykonanie:

Karbowane płytki skrawające zapewniają obniżenie sił skrawania i drgań. Umożliwia to stosowanie większych szerokości skrawania a_{er} przy takiej samej głębokości skrawania a_p .

chłodzenie wewnętrzne: nie

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: BDMT 170408

efektywna liczba ostrzy Z_{ef} : 6

Liczba płytek skrawających: 24

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs.}$: 59 mm

długość całkowita L_{ges} : 85 mm

Ø otworu uchwytu: 40 mm

Opis techniczny

śruba mocująca płytki obracane	229709 (T15; 3,5 Nm)
długość całkowita L_{ges}	85 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs.}$	59 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	BD.. 1704
Ø ostrzy D_c	100 mm
Ø otworu uchwytu	40 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	BDMT 170408
efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	6
Liczba płytek skrawających	24
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Śruby mocujące	229709
----------------	--------