

**BDMT 11T308 ER-JT, PR1810, Typ: GG****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227366 GG
GTIN	4960664026654
Klasa artykułu	25A

**Opis****wskazówka:**

Zalecana wartość dla  $a_e = 0,3 \times D$ . Dokładnie  $90^\circ$  do  $a_p = 5,5$  mm.

**Opis techniczny**

typ	GG
posuw $f_z$ na ząb	0,09 – 0,16 mm
promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	BDMT 11T308 ER-JT
Gatunek	PR1810
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	50 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	180 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		