

**BDMT 11T308 ER-N2, PR1810, Typ: GG****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227482 GG
GTIN	4960664026418
Klasa artykułu	25A

**Opis****wskazówka:**

Frezy są uzbrajane naprzemiennie w jednakową liczbę płytek skrawających typu N2 i N3. Prosimy zwracać uwagę na wskazówki dotyczące przyporządkowania, umieszczone na korpusie.  
Zalecana wartość dla  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Opis techniczny**

posuw $f_z$ na ząb	0,09–0,2 mm
Gatunek	PR1810
typ	GG
promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	BDMT 11T308 ER-N2
Gatunek	PR1810
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	180 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłączy	nadaje się		