


**SOMT....20ER-GM, PR1835, Typ: 14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	222073 14
GTIN	4960664029396
Klasa artykułu	25A

Opis**Wykonanie:**

4-ostrzowa płytko skrawająca z wypukłymi krawędziami skrawającymi, które zapewniają małe siły skrawania.

Zastosowanie:

geometria GM jest 1. wyborem przy obróbce ogólnego rodzaju.

wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3 \times D$.

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,5–1,8 mm
grubość płytki E	5,56 mm
typ	INOX
wielkość płytek skrawających	14
Promień programowany przy $a_{p\max}$	3,5 mm
promień naroża	2 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOMT140520-ER-GM
Gatunek	PR1835
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się	40 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		