


**SOMT....20ER-GM, PR1825, Typ: 14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	222071 14
GTIN	4960664028559
Klasa artykułu	25A

**Opis****Wykonanie:**

4-ostrzowa płytko skrawająca z wypukłymi krawędziami skrawającymi, które zapewniają małe siły skrawania.

**Zastosowanie:**

**geometria GM** jest 1. wyborem przy obróbce ogólnego rodzaju.

**wskazówka:**

Zalecane wartości orientacyjne dla  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Opis techniczny**

typ	ST1400
posuw $f_z$ na ząb	0,2–2 mm
grubość płytki E	5,56 mm
Promień programowany przy $a_{p\max}$	3,5 mm
wielkość płytek skrawających	14
promień naroża	2 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOMT140520-ER-GM
Gatunek	PR1825
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

### Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	200 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	160 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	140 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	100 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		