

metabo**Szlifierki kątowe, typ: WEPBA19125****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|-------------------|
| Numer katalogowy | 077132 WEPBA19125 |
| GTIN | 4061792224803 |
| Klasa artykułu | 03D |

Opis**Wykonanie:****To Ty definiujesz granice, a nie Twoje urządzenie.**

Dzięki urządzeniom o mocy od 850 do 1900 W znajdziesz odpowiednią szlifierkę kątową do wszelkich wymagań i zastosowań. Moc 1900 W i technologia M-Brush (**bezobsługowe szczotki węglowe** o 3-krotnej trwałości użytkowej **przez cały okres eksploatacji maszyny**), przygotowanie do użytku przemysłowego.

- **Zintegrowany autobalanser zmniejsza wibracje dłoni/ramion o nawet 50%, wydłuża żywotność maszyny i zapewnia nawet dwukrotnie większą trwałość ściernic.**
- **Ergonomiczny przełącznik łopatkowy z funkcją czuwakową.**
- **Najszybszy układ hamulcowy zapewniający maksymalną ochronę użytkownika: opatentowany, mechaniczny hamulec tarczowy zatrzymuje tarczę po wyłączeniu w ciągu 2 sekund nawet w przypadku awarii zasilania.**
- **Stalowe ucho do zabezpieczenia pracy na dużych wysokościach.**
- **Mechaniczna złączka zabezpieczająca Metabo S-automatic: minimalizuje odrzut przy blokowaniu krążka.**
- **Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, łagodny rozruch, blokada ponownego rozruchu.**
- **Obudowa przekładni może być obracana skokowo o 90° dla osób leworęcznych lub do przecinania.**
- **Stała prędkość obrotowa pod obciążeniem.**
- **Dłuższa żywotność, więcej przejść: silnik Metabo Marathon z opatentowaną ochroną przeciwpylową, o 20% większą odpornością na przeciążenia i momencie obrotowym większym o 50%.**
- **Beznarzędziowa, szybka wymiana krążków za naciśnięciem przycisku dzięki systemowi Metabo M-Quick.**

- **Pokrywa ochronna regulowana bez użycia narzędzi; mocowana w sposób zabezpieczony przed obrotem.**
- **Uchwyt dodatkowy o niskim poziomie wibracji Metabo VibraTech (MVT).**

w dostawie::

W komplecie osłona zabezpieczona przed obrotem, zestaw mocujący, dodatkowy uchwyt i klucz dwustrzemiowy.

Opis techniczny

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| gwint przyłączeniowy | M14 |
| Blokada przed ponownym uruchomieniem | tak |
| oznaczenie producenta | WEPBA 19-125 Q DS |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe |
| Układ łagodnego rozruchu | tak |
| masa | 2,7 kg |
| cechy szczególne | System szybkowymienny |
| pobór mocy | 1900 W |
| maks. Ø tarczy | 125 mm |
| Kickbackstop | tak |
| długość przewodu | 4 m |
| moment obrotowy | 4 Nm |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 11000 min ⁻¹ |
| Rodzaj produktu | Szlifierki kątowe |