

**Garant**

**GARANT Softcut® HSI z małą podziałką, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z:  
40/5mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	214908 40/5
GTIN	4045197674654
Klasa artykułu	210

**Opis****Wykonanie:**

Korpus z odpornej na ścieranie, ulepszonej cieplnie stali, z powłoką chroniącą przed korozją. Przy zastosowaniu podanego momentu obrotowego dokręcania osiąga się precyzyjne osadzenie płytki skarwającej. Duża i mała podziałka zębów umożliwiają indywidualną strategię frezowania.

**Zastosowanie:**

Zwłaszcza do obrabiarek o małej mocy i obróbki na większych głębokościach w trudno dostępnych miejscach.

**wskazówka:**

Uniwersalne zastosowanie **do prawych i lewych gwintów zewnętrznych i wewnętrznych. Do obróbki otworów przelotowych i nieprzelotowych.**

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT **211750, wielk. 2,2** z grotem nr **674252, wielk. 8IP.**

**Dla uzyskania dokładnych podcięć 90° należy wybrać  $a_p = 6$  mm.**

**Opis techniczny**

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks}}$	6 mm
Ø ostrzy $D_c$	40 mm

Ø otworu uchwyty	16 mm
długość całkowita L <sub>ges</sub>	40 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	SO.. 0836..
śruby mocujące	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Liczba ostrzy Z	5
Seria	Softcut®
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie odsadzeń
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

## Aksesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219863
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 2,2 Nm	211750 2,2