

**APKT 1604 PDER, HBM025, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215764 UNI
GTIN	4067263982050
Klasa artykułu	22A

Opis**wskazówka:**

Zalecane wartości dotyczą frezów nr 215705 do 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \text{ maks.}} = 7 \text{ mm}$.

Opis techniczny

promień naroża	0,8 mm
typ	UNI
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APKT 1604 PDER
Gatunek	HBM025
Materiał ostrza	HM
grubość płyty	5,76 mm
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo	220 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	270 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	205 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	110 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo	70 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	150 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	150 m/min	K
uniw.	nadaje się		
suchy	nadaje się		