

Garant

GARANT Softcut® HSI z dużą podziałką, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z:
80/6mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	214855 80/6
GTIN	4045197550187
Klasa artykułu	210

Opis**Wykonanie:**

Spokojna praca dzięki indywidualnej geometrii narzędzia. Szczególnie stabilna konstrukcja płytek, zapewniająca optymalne posuwy. Mocowanie płytek skrawających za pomocą specjalnej śruby o dużej wytrzymałości na ścinanie.

Zastosowanie:

Dla wysokiej jakości powierzchni. Frezowanie bez zadziorów.

wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT **211750, wielk. 3,0** z grotem nr **674252, wielk. 15IP**.

Dla uzyskania dokładnych podcięć 90° należy wybrać $a_p = 8$ mm.

Uniwersalne zastosowanie **do prawych i lewych gwintów zewnętrznych i wewnętrznych**. Do **obróbki otworów przelotowych i nieprzelotowych**.

Opis techniczny

śruby mocujące	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Ø ostrzy D_c	80 mm

Ø otworu uchwyty	27 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$.	10 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	SO.. 1205..
długość całkowita L_{ges}	50 mm
Liczba ostrzy Z	6
Seria	Softcut®
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie odsadzeń
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 5IP	674252 5IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 3,0 Nm	211750 3,0
zestaw śrub do płytek skrawających10 -elem.	219833