



Frezy toroidalne z VHM HOLEX Pro UNI, TiSiN, Ø DC / R1: 16/2,0mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	206368 16/2,0
GTIN	4067263047278
Klasa artykułu	12Y

Opis

Wykonanie:

Do **obróbki zgrubnej i wykańczającej przy bardzo dużych prędkościach posuwu** i spokojnej pracy. **Nowa geometria i wysokowydajna powłoka** dla doskonałych efektów produkcji przy maksymalnej trwałości w różnych materiałach. **Duża sztywność** i spokojna praca dzięki nierównej podziałce. Tolerancja: promień ostrza $R_1 = \pm 0,005 \text{ mm}$.

Wymiary zbliżone do **DIN 6527**.

Opis techniczny

długość całkowita L	92 mm
Ø chwytu D_s	16 mm
długość ostrzy L_c	36 mm
Kąt linii śrubowej	42 stopni
posuw f_z przy frezowaniu kopiowym w stali INOX > 900 N/mm ²	0,075 mm
posuw f_z przy frezowaniu kopiowym w stali < 900 N/mm ²	0,125 mm
chwyt	DIN 6535 HB h6
posuw f_z przy obcinaniu w stali < 900 N/mm ²	0,1 mm
Liczba zębów Z	4
Promień ostrza R_1	2 mm
posuw f_z przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm ²	0,06 mm

wysięg L_1 z szyjką	42 mm
\varnothing ostrzy D_c	16 mm
\varnothing szyjki D_1	15,5 mm
Seria	HOLEX Pro
powłoka	TiSiN
Materiał ostrza	VHM
norma	norma zakładowa
typ	N
Tolerancja \varnothing nominalnej	e8
Właściwości kąta linii śrubowej	nierówne
Podziałka ostrzy	nierówne
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,3×D przy obcinaniu
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,3×D przy obcinaniu
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,05×D przy frezowaniu kopiowym
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Frez torusowy

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	250 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	240 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	220 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	170 m/min	P

Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	90 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się	35 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	240 m/min	K
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		