

**Głowice frezarskie 90° MEC17, z gwintem, Ø D / liczba ostrzy Z: 32/3mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227515 32/3
GTIN	4960664672950
Klasa artykułu	250

Opis**Wykonanie:**

Długie krawędzie skrawające pozwalają na stosowanie szczególnie dużych głębokości skrawania. Mała liczba ostrzy.

Opis techniczny

Ø ostrzy D_c	32 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	15,7 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	BDMT 170408
długość całkowita L_{ges}	40 mm
śruba mocująca płytki obracane	229709 (T15; 3,5 Nm)
gwint uchwytu M	M16
Liczba ostrzy Z	3
Frez obiegowy Ø $D_{\text{maks.}}$	62 mm
Frez obiegowy Ø $D_{\text{min.}}$	57 mm
Kąt rampingu $\alpha_{\text{maks.}}$	0,61 stopni
Długość rampingu dla $\alpha_{\text{maks.}}$	23,6 mm
Ø D_3	25 mm

wykonanie chwytu	z gwintem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

Śruby mocujące	229709
----------------	--------