



Akumulatorowa kamera inspekcyjna, Oznaczenie producenta: M12-360IC



Dane zamówienia

Numer katalogowy	492712 M12-360IC
GTIN	4058546410254
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

Kompaktowe, akumulatorowe kamery inspekcyjne do inspekcji wzrokowych w trudno dostępnych miejscach.

- **Duży ekran LCD 4,3 cala zapewniający ostry i wyraźny obraz.**
- **Ekran obracany o 270°.**
- **5 stopni jasności dla optymalnego oświetlenia.**
- **3-stopniowy tryb powiększania umożliwi szybkie zogniskowanie na określonych punktach.**

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

W zestawie 1× akumulator litowo-jonowy 12 V / 2,0 Ah, ładowarka, przewód kamery, haki, magnes, lustro, walizka transportowa.

Opis techniczny

długość kabla aparatu	1200 mm
Ø głowicy kamery	10 mm

stopień ochrony IP	IP 67
pojemność akumulatora	2 Ah
masa	0,9 kg
rozdzielczość wyświetlacza	480×272 px
oznaczenie producenta	M12 360IC
wielkość wyświetlacza	4,3 cal
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Napięcie akumulatorów	12 V
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 12 V
Opakowanie	Walizka transportowa
Rodzaj produktu	Endoskopy