

**Garant****DC.T 070204, Gatunek: HU7310**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	260452 HU7310
GTIN	4045197669469
Klasa artykułu	21G

### Opis

### Opis techniczny

posuw f	0,05 - 0,5 mm/obr,
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	350 - 600 m/min
głębokość skrawania $a_p$	0,1 - 4 mm
Warunki skrawania	ciągły
Zastosowanie główne	N
Łamacz wiórów	AM
promień naroża	0,4 mm
Gatunek	HU7310
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM

powłoka	bez powłoki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCGT 070204
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	G
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia