

**DCMT 11T308, Gatunek: SW05****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 260387 SW05   |
| GTIN             | 4960664629626 |
| Klasa artykułu   | 25E           |

**Opis**

DCMT 11T308 SW05 Gatunek: SW05

Łamacz wiórów: MQ

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,1 - 1 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 40 - 100 m/min**Opis techniczny**

|  |                    |
|--|--------------------|
| promień naroża                               | 0,8 mm             |
| posuw $f$                                    | 0,05 - 0,2 mm/obr, |
| prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne | 40 - 100 m/min     |
| Łamacz wiórów                                | MQ                 |
| Warunki skrawania                            | ciągły             |
| Zastosowanie główne                          | Ti                 |
| głębokość skrawania $a_p$                    | 0,1 - 1 mm         |

|   |   |
|---|---|
| Gatunek   | SW05                                      |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca                      |
| Materiał ostrza<br>&nbsp;                           | HM  |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej                | DCMT 11T308                               |
| liczba wymian/ostrzy                                | 2   |
| tolerancja  | M   |
| Rodzaj produktu                                     | Wymienna płytko<br>skrawająca do toczenia |