

Garant**DC.T 070202, Gatunek: HU7310****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260449 HU7310
GTIN	4045197669322
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

Zastosowanie główne	N
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 m/min
posuw f	0,05 - 0,5 mm/obr,
promień naroża	0,2 mm
Łamacz wiórów	AM
Warunki skrawania	ciągły
głębokość skrawania a_p	0,1 - 4 mm
Gatunek	HU7310
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne

Materiał ostrza	HM
powłoka	bez powłoki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCGT 070202
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	G
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia