

**CNMG 120416, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250216 CA125P
GTIN	4960664024230
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120416
liczba wymian/ostrzy	4
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	CA125P
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	150 - 320 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Łamacz wiórów	PMG
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 5 mm
posuw $f$	0,15 - 0,5 mm/obr,

Rodzaj produktu

---

Wymienna płytki  
skrawająca do toczenia