


**CNMG 190608, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250382 CA125P
GTIN	4960664013944
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 190608
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna
liczba wymian/ostrzy	4
Gatunek	CA125P
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	140 - 300 m/min
Materiał ostrza	HM
głębokość skrawania $a_p$	1 - 10 mm
posuw $f$	0,28 - 0,88 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	PH

Rodzaj produktu

---

Wymienna płytko  
skrawająca do toczenia