


**CNMG 160612, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250377 CA125P
GTIN	4960664013920
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	140 - 300 m/min
posuw f	0,28 - 0,88 mm/obr,
Łamacz wiórów	PH
głębokość skrawania a_p	1 - 10 mm
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	CA125P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 160612
liczba wymian/ostrzy	4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna
Materiał ostrza	HM
promień naroża	1,2 mm

Rodzaj produktu

Wymienna płytko
skrawająca do toczenia