



Kompaktowa wiertarka rdzeniowa 72732361



Dane zamówienia

Numer katalogowy	076527 72732361
GTIN	4014586897356
Klasa artykułu	03F

Opis

Wykonanie:

Ekstremalnie mała i lekka 1-biegowa, kompaktowa, magnetyczna wiertarka rdzeniowa. Charakteryzuje się najmniejszymi możliwymi wymiarami do zastosowania w ciasnych przestrzeniach w warsztacie i na placu budowy.

- **Nieruchomy silnik wiertarki umożliwiający prace w wąskich przestrzeniach.**
- **Niezajmująca dużo miejsca, obustronna obsługa grzechotką.**
- **Optymalna widoczność miejsca wiercenia.**
- **Unikalny przesuw tulei wrzecionowej do głębokości skrawania do 35 mm.**

w dostawie::

W komplecie 1 x grzechotka 1/2 cala, przedłużka klucza nasadowego 1/2 cala, pompa chłodziwa, pas do mocowania, hak do wiórów, kołek centrujący, osłona przed dotykiem, dodatkowy uchwyt, klucz trzpieniowy 6-kątny 5 mm, klucz trzpieniowy 6-kątny z uchwytem w kształcie litery T 5 mm, walizka.

Opis techniczny

maksymalna \varnothing gwintowania w stali	M12 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
masa	8,5 kg
długość stopy magnetycznej	175 mm

maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali	16 mm
kształt uchwytu narzędziowego	Weldon
pobór mocy	1200 W
wymiary uchwytu narzędziowego	19 mm (3/4 cala)
szerokość stopy magnetycznej	80 mm
maksymalna \varnothing pogłębiania	32 mm
maksymalna średnica otworów wierconych wiertłem rurowym w stali	36 mm
oznaczenie producenta	KBC 36 MAGFORCE
maksymalna prędkość obrotowa	130 - 520 min ⁻¹
skok roboczy	46 mm
wysokość	169 mm
Opakowanie	Walizka transportowa
Rodzaj produktu	Wiertarka do wiercenia rdzeniowego