


**CNMM 120416, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250493 CA125P
GTIN	4960664014002
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
posuw f	0,25 - 0,9 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	4
głębokość skrawania a_p	1 - 11 mm
Gatunek	CA125P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 120416
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	PX
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	140 - 300 m/min
promień naroża	1,6 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna

Rodzaj produktu

Wymienna płytko
skrawająca do toczenia