


**CNMM 190616, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250504 CA125P
GTIN	4960664014842
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	1 - 11 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 190616
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	140 - 300 m/min
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,25 - 0,9 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
liczba wymian/ostrzy	4
Łamacz wiórów	PX
Gatunek	CA125P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna
promień naroża	1,6 mm

Rodzaj produktu

Wymienna płytko
skrawająca do toczenia