

**DNMG 150604, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 250696 CA125P |
| GTIN | 4960664014170 |
| Klasa artykułu | 25E |

Opis techniczny

| | |
|---|--------------------------------|
| Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 150 - 320 m/min |
| liczba wymian/ostrzy | 4 |
| Gatunek | CA125P |
| posuw f | 0,13 - 0,4 mm/obr, |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DNMG 150608 |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca |
| Zastosowanie główne | P |
| Łamacz wiórów | PQ |
| głębokość skrawania a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Materiał ostrza | HM |
| promień naroża | 0,4 mm |

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia