


**DNMG 150612, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250798 CA125P
GTIN	4960664024346
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,15 - 0,6 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	PMG
Gatunek	CA125P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150612
promień naroża	1,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 320 m/min
liczba wymian/ostrzy	4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne

Rodzaj produktu

Wymienna płytko
skrawająca do toczenia