

**DNMG 150608, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250892 CA125P
GTIN	4960664015290
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	CA125P
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	140 - 300 m/min
głębokość skrawania $a_p$	1 - 5 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Materiał ostrza	HM
promień naroża	0,8 mm
Łamacz wiórów	PH
posuw $f$	0,25 - 0,6 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna

Rodzaj produktu

Wymienna płytko  
skrawająca do toczenia