

**VBMT 160408, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261184 CA125P
GTIN	4960664016693
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	HQ
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	110 - 260 m/min
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	CA125P
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
liczba wymian/ostrzy	2
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 160408

Rodzaj produktu

Wymienna płytko
skrawająca do toczenia