


**CC.T 060204, Gatunek: CA125P**

## Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 260092 CA125P |
| GTIN             | 4960664017652 |
| Klasa artykułu   | 25E           |

## Opis techniczny

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca           |
| prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne        | 60 - 180 m/min                 |
| Zastosowanie główne                                 | P                              |
| Materiał ostrza                                     | HM                             |
| liczba wymian/ostrzy                                | 2                              |
| posuw $f$   | 0,05 - 0,25 mm/obr,            |
| tolerancja  | M                              |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej                | CCMT060204-HQ CA125P           |
| Warunki skrawania                                   | w niewielkim stopniu nieciągły |
| Gatunek   | CA125P                         |
| głębokość skrawania $a_p$                           | 0,5 - 2,5 mm                   |
| Łamacz wiórów                                       | HQ                             |

|                 |   |
|-----------------|---|
| promień naroża  | 0,4 mm                                    |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytki<br>skrawająca do toczenia |