

**WNMG 080408 Wiper, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252115 CA125P
GTIN	4960664017201
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
Gatunek	CA125P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 320 m/min
posuw f	0,14 - 0,55 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
liczba wymian/ostrzy	6
Łamacz wiórów	WQ
głębokość skrawania a_p	0,5 - 3 mm
promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080808
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Materiał ostrza	HM

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia