

**VBMT 160404, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261182 CA125P
GTIN	4960664016686
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	P
liczba wymian/ostrzy	2
promień naroża	0,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Gatunek	CA125P
Łamacz wiórów	HQ
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 160404
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	110 - 260 m/min
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm

Rodzaj produktu

Wymienna płytko
skrawająca do toczenia