

**DC.T 070202, Gatunek: CA125P**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260381 CA125P
GTIN	4960664018123
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągly
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070202
Gatunek	CA125P
Zastosowanie główne	P
tolerancja	M
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,5 - 1,5 mm
promień naroża	0,2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	2
Łamacz wiórów	HQ

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne

90 - 260 m/min

Rodzaj produktu

Wymienna płytka
skrawająca do toczenia