


**SNMG 190612, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251368 CA125P
GTIN	4960664015658
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	140 - 330 m/min
Materiał ostrza	HM
głębokość skrawania $a_p$	1 - 11 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 190612
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	PH
posuw $f$	0,3 - 1 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	8
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna
Gatunek	CA125P
promień naroża	1,2 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

Rodzaj produktu

---

Wymienna płytko  
skrawająca do toczenia