

**DCMT 11T308, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260387 CA125P
GTIN	4960664018178
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
tolerancja	M
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T308
Łamacz wiórów	HQ
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 260 m/min
Zastosowanie główne	P
liczba wymian/ostrzy	2
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	CA125P

głębokość skrawania a_p	0,5 - 1,5 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia