

**WNMG 080404, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252012 CA125P
GTIN	4960664017263
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

liczba wymian/ostrzy	6
Łamacz wiórów	HQ
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Gatunek	CA125P
posuw f	0,07 - 0,3 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
promień naroża	0,4 mm
Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 320 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080404
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia