


**WNMG 080412, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252116 CA125P
GTIN	4960664024483
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 320 m/min
liczba wymian/ostrzy	6
Łamacz wiórów	PMG
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	P
promień naroża	1,2 mm
posuw f	0,15 - 0,6 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080412
tolerancja	M
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm

Gatunek	CA125P
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia