


**WNMG 080416, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 252118 CA125P |
| GTIN             | 4960664024490 |
| Klasa artykułu   | 25E           |

**Opis techniczny**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| promień naroża                                      | 1,6 mm                         |
| Gatunek   | CA125P                         |
| Zastosowanie główne                                 | P                              |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne                        |
| Warunki skrawania                                   | w niewielkim stopniu nieciągły |
| posuw f   | 0,15 - 0,6 mm/obr,             |
| głębokość skrawania a <sub>p</sub>                  | 0,5 - 5 mm                     |
| Materiał ostrza                                     | HM                             |
| Łamacz wiórów                                       | PMG                            |
| liczba wymian/ostrzy                                | 6                              |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej                | WNMG 080416                    |
| tolerancja  | M                              |

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne

150 - 320 m/min

Rodzaj produktu

Wymienna płytki  
skrawająca do toczenia