

**CCMT 09T304 Wiper, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260099 CA125P
GTIN	4960664017508
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 180 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T304
posuw f	0,07 - 0,5 mm/obr,
Łamacz wiórów	WP
głębokość skrawania a_p	0,1 - 1,5 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Gatunek	CA125P
tolerancja	M
Zastosowanie główne	P
Materiał ostrza	HM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	0,4 mm

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej

Obróbka wykańczająca

Rodzaj produktu

Wymienna płytka
skrawająca do toczenia