

**CCMT 120404, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260202 CA125P
GTIN	4960664017614
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

liczba wymian/ostrzy	2
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 260 m/min
promień naroża	0,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	P
tolerancja	M
Łamacz wiórów	GK
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 3 mm
Gatunek	CA125P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120404

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia